



DEHNcare Leder-/Neopren-Kollektion
Persönliche Schutzausrüstung gegen Störlichtbögen

Für Spezialeinsätze bei höheren Energien

Die DEHNcare PSaG ist eine verlässliche persönliche Schutzausrüstung, die vor Verbrennungen 2. Grades infolge von Störlichtbögen schützt. Hoher Schutz durch den atmungsaktiven Material-Mix Leder und Neopren.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Atmungsaktiv durch den Einsatz von Leder und Neopren
- Angenehmes Tragegefühl durch den Naturstoff Leder
- Einsatz beim Auftreten höherer Energien
- Schutzmantel: zwei Reißverschlüsse bieten zwei Konfektionsgrößen in Einem

DEHNcare - Schutz bis ins letzte Detail



1. Stehkragen zum Schutz des Halses
2. Funktionelle Taschen am Arm
3. Gürtel und Hosenträger im Lieferumfang
4. Innenliegende Eingriffstaschen mit Knieschoner

Widerstandsfähig und normgerecht



Weitere Infos finden Sie hier:
<http://de.hn/3MLAr>



Hier zur Größentabelle:
<http://de.hn/56vJJ>



Hier zum DEHNcare Service:
<http://de.hn/boXxB>

Technische Daten

| | Mantel | Jacke | Hose |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s - einpolig) | APC 2 | APC 2 | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP}) | 320 kJ | 320 kJ | 320 kJ |
| Erweiterte Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP}) ^{*)} | 630 kJ | 630 kJ | 630 kJ |
| Arc Rating - ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm ² | 33,1 cal / cm ² | 29,2 cal / cm ² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | PPE 3 | PPE 3 |

*) In Anlehnung an Box-Test

Für jeden Einsatz bestmöglich ausgerüstet mit DEHNcare Produkten gegen Störlichtbögen



Unsere DEHNcare Produkte:
<http://de.hn/cDzwx>

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1510
E-Mail: technik.support@dehn.de



Erfahren Sie mehr
in unseren Online Seminaren:
de.hn/cdAeY

Technische Änderungen,
Druckfehler und Irrtümer
vorbehalten. Die Abbildungen
sind unverbindlich.
DS123/DE/0922
© Copyright 2022 DEHN SE

